


Technische Information Bedienungsanleitung



Optischer Grenzwertschalter aus Edelstahl 1.4571 mit Kabel - oder Steckerausgang M 12 zur Grenzwert erfassung flüssiger Medien

keine beweglichen Bauteile

- ▶ einfacher Einbau
- ▶ Einbaulage beliebig
- ▶ hohe Zuverlässigkeit
- ▶ lange Lebensdauer
- ▶ Genauigkeit + 0,5 mm
- ▶ Elektrischer Anschluss: Kabel oder Stecker M12
- ▶ PNP-Transistorausgang
- ▶ Schließer oder Öffner
- ▶ Ansprechempfindlichkeit an Messaufgabe anpassbar
(z.B. Schaumerkennung)
- ▶ Sondenlängen frei wählbar im Bereich von > 65 mm und < 3000 mm

- Vor Gebrauch lesen!
- Alle Sicherheitshinweise beachten!
- Für künftige Verwendung aufbewahren!